

BY-Sシリーズ/BZ-LT2シリーズ参考資料

【BY-S シリーズ】

■ 主な仕様 (以下の仕様は予告無く変更する場合があります)

型式	BY35S		BY50S	
運転方式	常時商用給電方式			
交流入力	電圧	AC100V±10%		
	周波数	50/60Hz±4Hz		
	最大電流	4.8A	6.5A	
	相数	単相2線 (アース付)		
	入力プラグ形状	NEMA5-15P		
交流出力	出力容量	350VA/210W	500VA/300W	
	切替時間	10msec 以内		
	電圧 (実効値)	AC90~110V (バックアップ運転時)		
	周波数	50/60Hz±1Hz (バックアップ運転時)		
	出力波形	正弦波		
	出力コンセント	NEMA5-15R×4 個		
バッテリー	シール鉛バッテリー期待寿命 (周囲温度 20℃)	4~5 年 (長寿命バッテリー)		
	ユーザ交換	可能 (ホットスワップ)		
	充電時間	12 時間		
バックアップ時間 (定格負荷接続時、20℃、初期特性)	5 分以上		3.5 分以上	
通信インターフェース	USB1.1			
外形寸法(W×D×H)	92×285×165			
質量	約 4.5kg			
保証期間	本体 3 年、バッテリー 1 年			

■自動シャットダウンソフト

自動シャットダウンソフトをホームページより無償ダウンロード可能です。対応状況は下表を参照してください。

※ダウンロードはこちら http://www.omron.co.jp/ped-j/dengen/download/category_u.htm

対応 OS	通信方式	シャットダウンソフト
Windows 7(※5) Windows Vista (Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic) Windows Server 2008 (※4)	シリアル (USB1.1)	PowerAct Pro (標準添付) (※2)
Windows XP Professional x64 Edition Windows Server2003 x64 Editions	シリアル (USB1.1)	PowerAct Pro (標準添付) (※2) UPS サービス(OS 標準) +UPS サービスドライバ(USB 版) (標準添付)
Windows Server2003 Windows XP/2000	シリアル (USB1.1)	PowerAct Pro (標準添付) (※2) UPS サービス(OS 標準) +UPS サービスドライバ(USB 版) (標準添付)
Windows Me/98	シリアル (USB1.1)	PowerAct Pro (標準添付) (※2)
Linux	シリアル (USB1.1)	PowerAct Pro (標準添付) (※1)(※2)
Mac OS X v10.6/v10.5 Mac OS X Server v10.6/v10.5	シリアル (USB1.1)	PowerAct Pro(※5)
Mac OS X v10.4/v10.3 Mac OS X Server v10.4/v10.3	シリアル (USB1.1)	UPS Power Manager (標準添付) (※1)(※3)

(※1) ファイルの自動保存はできません。

(※2) ライセンスは付属の CD-ROM に添付されております。CD-ROM は大切に保管してください。ダウンロードの際に CD-ROM の情報が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。

(※3) Intel 版には対応していません。

(※4) PowerAct Pro Ver4.0 で対応

(※5) ホームページよりダウンロード/PowerAct Pro Ver4.1 で対応

【BZ-LT2 シリーズ】

■ 主な仕様（以下の仕様は予告無く変更する場合があります）

型式	BZ35LT2	BZ50LT2	
運転方式	常時商用給電方式		
交流入力	電圧	AC100V±10%	
	周波数	50/60Hz±4Hz	
	最大電流	12A	
	相数	単相2線（アース付）	
	入力プラグ形状	NEMA5-15P	
交流出力	出力容量	350VA/210W	500VA/300W
	切替時間	10msec 以内	
	電圧（実効値）	AC100V±10%（バックアップ運転時）	
	周波数	50/60Hz±1Hz（バックアップ運転時）	
	出力波形	正弦波（商用運転時） 矩形波[3Step]（バックアップ運転時）	
	出力コンセント	バックアップ出力（NEMA5-15R）×3 個 スルー出力（NEMA5-15R）×3 個	
バッテリー	ニッケル鉛バッテリー期待寿命 （周囲温度 20℃）	4～5 年（長寿命バッテリー）	
	ユーザ交換	可能	
	充電時間	12 時間	
バックアップ時間	3 分以上（20℃、初期特性、定格負荷時、最大 90 分）		
通信インターフェース	USB1.1		
外形寸法（W×D×H）	300×123.5×86.5（±1mm）		
質量	約 3.2kg		
保証期間	本体 3 年、バッテリー 1 年		

■自動シャットダウンソフト

自動シャットダウンソフトをホームページより無償ダウンロード可能です。対応状況は下表を参照してください。

※ダウンロードはこちら http://www.omron.co.jp/ped-j/dengen/download/category_u.htm

対応 OS	通信方式	シャットダウンソフト
Windows Vista Windows Server2008 Windows7 (近日対応予定)	USB1.1	Simple Shutdown Software (無償ダウンロード)
Windows Server2003 Windows XP	USB1.1	Simple Shutdown Software (無償ダウンロード)
		UPS サービス(OS 標準)+UPS サービスドライバ(USB 版) (無償ダウンロード)
Windows 2000	USB1.1	UPS サービス(OS 標準)+UPS サービスドライバ(USB 版) (無償ダウンロード)
Linux (※1)	USB1.1	Simple Shutdown Software (無償ダウンロード)

(※1) ファイルの自動保存はできません。